



Für den mobilen Einsatz

ACO LipuMobil

Der Inhalt von Fettabscheidern zur mobilen Installation muss gewöhnlich durch Abschöpfen entfernt werden. Da dabei der Deckel entfernt werden muss, entsteht eine starke Geruchsbelästigung. Der neue Fettabscheider zur mobilen Installation LipuMobil-P ist wahlweise mit einem Fett-/Schlammstammeltank lieferbar.

Mit der am Fett-/Schlammstammeltank montierten Abzugs-pumpe lässt sich das Fett und wahlweise auch der Schlamm abziehen. Ein Öffnen des Deckels ist dazu nicht nötig. Der Fett-/Schlammstammeltank verfügt über ein Volumen von 10 Litern. Bei Vollfüllung kann dieser Tank bequem entfernt und das abgezogene Fett/Schlamm in einen grösseren Sammelbehälter zwischengelagert werden.

Optional ist auch die Montage eines Rollensets am Behälterboden des Abscheiders möglich. Bei Verwendung von flexiblen Rohranschlüssen kann der Abscheider dann vom Rohrleitungssystem entfernt werden. Der Abscheider lässt sich anschliessend einfach zu einem Entsorgungspunkt transportieren

**ACO. creating
the future of drainage**





ACO Produktvorteile

- Zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, geruchsdicht verschlossen, mit abnehmbarem Deckel und Schnellspanverschluss
- Zu- und Ablauf DN 50 (OD 50 mm) für Anschluss an Rohrsysteme mit passenden Anschlüssen
- Gesamtvolumen: 48 Liter
- Fettspeichermenge: 15 Liter
- Schlamm-speichermenge: 16 Liter
- Wahlweise mit Fett oder Fett/Schlammabzug mittels Abzugspumpe erhältlich, Volumen 10 Liter
- Bauaufsichtliche Zulassung (Deutschland) Z-54.6-546
- LGA Prüfbericht (Typprüfung) 60143586-001
- Geeignet für Volumenströme bis 0,8 l/s



Masszeichnungen



Werkstoff	Ausführung	Artikelnummer
Polyethylen, PE-LLD	Ohne Sammelbehälter	3700.04.00
Polyethylen, PE-LLD	Mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett, montiert in Fließrichtung rechts	3700.04.10
Polyethylen, PE-LLD	Mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett, montiert in Fließrichtung links	3700.04.20
Polyethylen, PE-LLD	Mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett und Schlamm möglich (3-Wege-Kugelhahn) montiert in Fließrichtung rechts	3700.04.15
Polyethylen, PE-LLD	Mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett und Schlamm möglich (3-Wege-Kugelhahn) montiert in Fließrichtung links	3700.04.25
Edelstahl, 1.4571	Mit integriertem Schlammfang	7301.30.40

Produktabbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Laufrollenset bestehend aus vier Laufrollen, zwei mit verstellbaren Klemmhebeln zur Fixierung des Behälters	3700.04.30
	Ablasshahn zur Behälterentleerung	3700.04.40
	Sammelbehälter mit 60 Liter Volumen, mit geruchsdichter Abdeckung und Spannverschluss	7600.00.15
	Absperrschieber DN 50 für Zulaufleitung	0175.18.33