

## LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1

### Produktinformationen zur Produktgruppe



#### ACO Produktvorteile


- Transport- und montagefreundliche Einbringung in Einzelteilen
- Direktentleerung ohne Geruchsbildung
- Geruchsdichte Abdeckung
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Absaug- und Entleerungsumpf mit Grundablassmuffe R 1½"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 350 mm
- System ACO Passavant
  - Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-491

### Technische Daten zum Artikel 3502.62.30

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt	Schwerstes Einzelteil
		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	[kg]
NS 2	DN 100	290	120	680	123	803	48





## Abmessungen



Nenngröße	Abmessungen										
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	Z/Anzahl Segmente
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
NS 2	1255	60	200	975	905	1320	1370	1520	110	1150	795/2

## Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Probenahmetopf DN 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen</li> <li>■ Material: PE</li> <li>■ In runder Bauform, mit                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf</li> <li>□ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450</li> </ul> </li> <li>■ Gewicht: 10,2 kg</li> </ul>	<b>3300.09.11</b>

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Probenahmetopf DN 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen</li> <li>■ Material: PE</li> <li>■ In runder Bauform, mit                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf</li> <li>□ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450</li> </ul> </li> <li>■ Gewicht: 10,2 kg</li> </ul>	<b>3300.10.11</b>
	Schauglas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ LipuJet-P-OB/OD/R/RD</li> <li>□ LipuSmart-P-OB/OD</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nennweite: DN 200</li> <li>■ Mit Scheibenwischer</li> <li>■ Gewicht: 3,2 kg</li> </ul>	<b>3300.11.10</b>
	Fülleinheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ LipuJet-P-OB/OD/R/RD</li> <li>□ LipuSmart-P-OB/OD</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4</li> <li>■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz</li> <li>■ Mit Kugelhahn R 3/4"</li> <li>■ Mit Druckminderer</li> <li>■ Gewicht: 3,5 kg</li> </ul>	<b>3300.11.22</b>
	Fettschichtdicken-Messgerät	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LipuJet-P                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Oval NS 1 – 10</li> <li>□ Rund NS 2 – 20</li> </ul> </li> <li>■ LipuJet-S                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Oval NS 1 – 10</li> <li>□ Rund NS 2 – 20</li> </ul> </li> <li>■ LipuSmart-P                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Oval NS 1 – 10</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht</li> <li>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette</li> <li>■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m</li> <li>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %)</li> <li>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes</li> <li>■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit</li> <li>■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA</li> <li>■ Leistung: ca. 12 W</li> <li>■ Gewicht: 2,8 kg</li> </ul>	<b>3300.11.50</b>

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/35026230](#)