

LipuJet-P-RMP Ausbaustufe 2

Produktinformationen zur Produktgruppe




ACO Produktvorteile

- Transport- und montagefreundliche Einbringung in Einzelteilen
 - Entleeren, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbildung
 - Hydromechanische Hochdruck-Innenreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
 - Optimales Einbringmaß
 - Geringes Gewicht
- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
 - Zum Einbau in Räumen – frostfrei
 - Mit integriertem Schlammfang
 - Bedienseite: rechts/links
 - Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
 - Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1½"
 - Schauglas mit Wischer
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
 - Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
 - Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Absperrschieber vor Entleerungspumpe
 - Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 350 mm
 - Füllereinheit mit Kugelhahn (Anschluss R ¾") für manuelle Wiederbefüllung
 - Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
 - System ACO Passavant
 - Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-491

Technische Daten zum Artikel 3504.73.81

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Leer	Gewicht		Bedienseite
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]		Gefüllt [kg]	Schwerstes Einzelteil [kg]	
NS 4	DN 100	500	160	890	205	1095	55	Rechts


Abmessungen



dargestellt:
 NS 7, Bedienungsseite rechts,
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
 (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,
 HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders
 spiegelbildlich angeordnet.





* nicht im Lieferumfang enthalten


** Entlüftung:
 NS 2-4: DN 70
 NS 7-20: DN 100



Nenn- größe	Abmessungen													
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	Z/An- zahl Seg- mente
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
NS 4	1255	60	150	520	65	260	1240	1170	1580	1630	1780	110	1150	820/2

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Probenahmetopf DN 100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P <ul style="list-style-type: none"> □ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP <ul style="list-style-type: none"> □ NS 0,5 – 1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,2 kg 	3300.09.11
	Probenahmetopf DN 100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P <ul style="list-style-type: none"> □ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP <ul style="list-style-type: none"> □ NS 0,5 – 1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,2 kg 	3300.10.11
	Schauglas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider <ul style="list-style-type: none"> □ LipuJet-P-OB/OD/R/RD □ LipuSmart-P-OB/OD 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nennweite: DN 200 ■ Mit Scheibenwischer ■ Gewicht: 3,2 kg 	3300.11.10
	Füllereinheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider <ul style="list-style-type: none"> □ LipuJet-P-OB/OD/R/RD □ LipuSmart-P-OB/OD 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit Kugelhahn R 3/4" ■ Mit Druckminderer ■ Gewicht: 3,5 kg 	3300.11.22

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Fettschicht- dicken-Messgerät	<ul style="list-style-type: none"> ■ LipuJet-P <ul style="list-style-type: none"> □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuJet-S <ul style="list-style-type: none"> □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuSmart-P <ul style="list-style-type: none"> □ Oval NS 1 – 10 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Leistung: ca. 12 W ■ Gewicht: 2,8 kg 	3300.11.50

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/35047381](#)